

Pharma produktion

PRODUKTION

Tablettenpresse
mit Inline-Waage

VERPACKUNG

Messespecial
Fachpack

MANAGEMENT


Smart Warehousing
nach GMP

DIENSTLEISTUNG

Raumdekontamination
mit Wasserstoffperoxid



**Folienverpackungsmaschine
für Aerosoldosen**



Scheibenmühle für die ultrafeine Zermahlung

Die Granomat-JP-Scheibenmühle von Fuchs kann sowohl für Nass- als auch für Trockenzerkleinerung eingesetzt werden. Die Mühle beruht auf dem Stator-Rotor-Prinzip, wobei eine Scheibe fest montiert ist und die andere Scheibe rotiert. Mit den entsprechenden Scheiben können Produkte zu einer



Feinheit von 3 mm bis zu 10 µm zermahlen werden. Der Durchsatz liegt abhängig vom Ausgangsprodukt, dem Feinheitsgrad und dem Maschinentyp bei 1 bis 3000 kg/h. Die Scheibenmühle ist in drei Größen mit unterschiedlichen Mahlscheibendurchmessern erhältlich: Granomat JP 150, JP 250 und JP 360. Sie kann sowohl zur Emulgierung von Fetten und kosmetischen Produkten als auch zur Zermahlung harter Produkte wie Mineralien, Kerne und Nüsse oder zur Pulverisierung von Kräutern und Gewürzen eingesetzt werden. Sie zeichnet sich durch ein sehr präzises, geräusch- und erschütterungsarmes Mahlverfahren aus und besitzt eine große Vielfalt an Mahlscheiben. Die Mahleinheit lässt sich während des Betriebs verstellen. Optional ist ein Kühl- oder Heizsystem erhältlich.

» www.prozesstechnik-online.de

Suchwort: php0315fuchs

Trocknung von Prozessluft

Der Adsorptionstrockner ULT-Dry-Tec wurde zur Entfeuchtung von Prozessluft für Taupunkte bis zu -60 °C entwickelt. Er basiert auf dem Prinzip der Rotationsentfeuchtung und findet seinen Einsatz in sensiblen Bereichen, etwa in der Chemie-, Pharma- oder Prozesstechnik und Nahrungsmittelherstellung. Dry-Tec benötigt eine kleine Aufstellungsfläche bezogen auf seine Leistungsfähigkeit.



Das Gerät wurde speziell für extrem trockene Prozessluftatmosphäre entwickelt und bietet eine hohe Entzugsleistung bei sehr geringem Feuchtegehalt der Luft. Optimierte Hochleistungsrotationsrotoren garantieren einen hohen Wirkungsgrad. Dry-Tec bietet zudem die Möglichkeit der Energierückgewinnung durch einen integrierten Wärmetauscher. Die im System angewandte Kapillar-Rotoren-Kondensation entzieht der zu trocknenden Prozessluft kontinuierlich und effizient die Feuchtigkeit. Durch eine gleichmäßige und zeitgleich gesteuerte Adsorption sowie parallel laufende Regeneration wird eine optimale Entfeuchtungsleistung für den Prozessluftstrom gewährleistet.

» www.prozesstechnik-online.de

Suchwort: php0315ult

Mehrsprachige Katalogproduktion



Für die Produktion Ihrer **mehrsprachigen oder versionierten Kataloge** sind wir bestens gerüstet – speziell wenn es um das **Know-how beim Projektmanagement** Ihrer **hochkomplexen Aufträge** geht.


Individuelle Tools, die perfekt auf Ihr Projekt abgestimmt sind, **beschleunigen und vereinfachen den Gesamtprozess**.

Wir können viel für Sie tun, sprechen Sie uns an.

konradin heckel

intelligent
Medien
produzieren

www.konradinheckel.de




*pointing
the way*



Software für
Prozess- und
Qualitäts-
management

Besuchen Sie uns
auf der...



16.-19.Nov 2015

www.consense-gmbh.de